



Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 28-elem., typ: P



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630295 P
GTIN	4013288173898
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.
Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs_profil_6kant-einsatz M2-M8 i do śrub 6-kątnych gs_profil_6kant M4-M8.
Do wkrętów krzyżowych gs_profil_pozidriv gs_profil_phillips M2-M6 i wkrętów z gniazdem wewnętrznym Torx® gs_profil_torx M3 – M6.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

Zawartość:

Wielk. S - z grzechotką przełączaną nr 632295.

Wielk. P - z grzechotką przetykową nr 632290.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 9 szt., wielk. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

6-kątne groty typu bit: 4 szt. nr 675240 rozm. 3; 4; 5; 6

Bity do profili Phillips: 3 szt. nr 675310 rozm. 1/25; 2/25; 3/25

bity Pozidriv: 2 szt. nr 675320 rozm. 1/25; 2/25

Groty typu bit Torx®: 6 szt. nr 675340 rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Przedłużka z tuleją szybkoobrotową: 1 szt. 150 mm

przedłużka Wobbel: 1 szt. 56 mm

Adapter z uchwytem szybkowymiennym: 1 szt. gs_profil_4kant-einsatz 1/4 cala –
gs_profil_6kant-schluesselfilfe 1/4 cala

Grzechotka przełączana (wielk. S): 1 szt. nr 632295
 Grzechotka przetykowa (wielk. P): 1 szt. nr 632290
 Przechowywanie w: pokrowcu tekstylnym z zapięciem na rzepy
 długość: 204 mm
 szerokość: 91 mm
 wysokość: 51 mm
 czop lub gniazdo wyjściowe czworokątne: 1/4 cal
 Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 5-13 mm
 Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6 mm

Opis techniczny

liczba części	28
czop lub gniazdo wyjściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak trzpieniowy, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak Pozidriv
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	5-13 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-6 mm
Opakowanie	Pokrowiec tekstylny z zapięciem na rzepy
długość	204 mm
szerokość	91 mm
wysokość	51 mm