

**Nakrętki wypychające, typ: M27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	323230 M27
GTIN	4045197883292
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Wymiary wg DIN 807.

Zastosowanie:

Do wypychania kłów z pinoli. Zwłaszcza do obrabiarek CNC bez przewierconych tulei wrzecionowych.

Pasuje do :

nr 323210.

gwint: M27×1,5

szerokość: 17,5 mm

rozwartość klucza SW: 41

do stożków MK: 3

Opis techniczny

typ	M27
do stożków MK	3
szerokość	17,5 mm
gwint	M27×1,5

rozwartość klucza SW

41