



## Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 38-elem., Liczba części:



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	630330
GTIN	4000896164813
Klasa artykułu	630

### Opis

#### Wykonanie:

**Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**  
Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M3 – M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M8.

Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M3 – M5 oraz śrub Torx® wewn. z gwintem M3 – M8.

#### w dostawie::

nasadki 6-kątne: 10 szt., wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6-kątne bity C 6,3: 5 szt., wielk. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bity do Torx® C 6,3 z otworem: 7 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity do profili Phillips C 6,3: 3 szt., wielk. 1; 2; 3

Bity Pozidriv C 6,3: 3 szt., wielk. 1; 2; 3

Bity płaskie C 6,3: 3 szt., wielk. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

adapter do bitów: 1 szt. 1/4 cala nasadka 4-kątna – 1/4 cala 6-kąt do wspomaganie kluczem

złącze trzpieniowe: 1 szt. złącze 6-kątne E 6,3 – gniazdo 4-kątne 1/4 cala

Uchwyt nasadzany: 1 szt.

przedłużki: 2 szt. rozm. 55; 101,5 mm

przegub Cardana: 1 szt.

grzechotka: 1 szt.

przechowywane w: kasetce z tworzywa sztucznego z przyczepną powłoką z 2 rodzajów materiału

wysokość: 52 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 5,5-14 mm

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-7 mm

## Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
liczba części	38
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	5,5-14 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	3-7 mm
Opakowanie	kasetce z tworzywa sztucznego z przyczepną powłoką z 2 rodzajów materiału
długość	180 mm
szerokość	98 mm
wysokość	52 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe