

**HOLEX®**
**Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 21X24 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610900 21X24
GTIN	4045197384263
Klasa artykułu	62A

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 245 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 47 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 53 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 8 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 1	21 mm
rozwartość klucza 2	24 mm
maksymalna wysokość szczęki h	8 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	47 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	53 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	245 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie