



Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 8X9 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610950 8X9
GTIN	4045197159205
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny. Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 136 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 20 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 22 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 4 mm

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b1	20 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	22 mm
rozwartość klucza 1	8 mm
rozwartość klucza 2	9 mm
maksymalna wysokość szczęki h	4 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	136 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie