



Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala Grzechotki przełączalne



Dane zamówienia

Numer katalogowy	632980
GTIN	7610733233182
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

przełączalne na pracę w lewo i w prawo, z położeniem środkowym (grzechotka zablokowana). 24 zęby, luz 15°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

długość całkowita: 158 mm

Opis techniczny

długość całkowita	158 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe