

HOLEX®**Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, fosforanowane, liczba wkrętaków: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610910 10
GTIN	4045197384409
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

w dostawie::

po 1 kluczu nr 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Wielk. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Opis techniczny

liczba wkrętaków	10
rozwartości kluczy	metryczne
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane

Akcesoria

Stojaki zaciskowe z tworzywa, z zamknięciem do liczby
kluczy 11

611700 11