



Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 17X19 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610950 17X19
GTIN	4045197159304
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 220 mm
maksymalna szerokość szczęki b1: 40 mm
maksymalna szerokość szczęki b2: 43 mm
maksymalna wysokość szczęki h: 7 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	17 mm
maksymalna wysokość szczęki h	7 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	43 mm
rozwartość klucza 2	19 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	40 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	220 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie