

**Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, fosforanowane, liczba wkrętaków: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610910 13
GTIN	4045197384423
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwarłości.

Chwył owalny.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

**w dostawie::**

Po 1 kluczu płaskim dwustronnym nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Wielk. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

**Opis techniczny**

liczba wkrętaków	13
rozwarłości kluczy	metryczne
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

## Aksesoria

Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 27X32 mm	610900 27X32
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 20X22 mm	610900 20X22
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 18X19 mm	610900 18X19
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 14X15 mm	610900 14X15
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 24X26 mm	610900 24X26
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 16X17 mm	610900 16X17
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 30X34 mm	610900 30X34
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 10X11 mm	610900 10X11
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 21X23 mm	610900 21X23
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 6X7 mm	610900 6X7
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 12X13 mm	610900 12X13
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 36X41 mm	610900 36X41
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 8X9 mm	610900 8X9