



Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Speed”, 1/4 cala, z głowicą obrotową i wypychaczem



Dane zamówienia

Numer katalogowy	632390
GTIN	4013288121868
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Z wypychaczem i tarczką przełączającą tryb pracy w prawą lub w lewą stronę.

Obrotowa głowica grzechotki z ustalonymi położeniami 0° (zastosowanie jak wkrętak) oraz 75° i 90° z obu stron. Kąt roboczy 5°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

liczba zębów: 72

Opis techniczny

oznaczenie producenta	8000 A
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
długość całkowita	152 mm
liczba zębów	72
kąt roboczy	5 stopni
Rodzaj produktu	Zapadka

