

Koken**Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala, typ:**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	632050
GTIN	4991644021826
Klasa artykułu	63R

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

długość całkowita: 115 mm

liczba zębów: 20

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
norma	DIN 3122
norma	DIN 3120
długość całkowita	115 mm
liczba zębów	20
kąt roboczy	18 stopni
materiał	stal chromowo-wanadowa

powierzchnia

chromowany