

**Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 19X24mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610900 19X24
GTIN	4045197384232
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.  
Chwył owalny.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 1	19 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	53 mm
rozwartość klucza 2	24 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	43 mm
maksymalna wysokość szczęki h	8 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	245 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni

powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie