



Grzechotka przełączalna, drobnozębna, 1/4 cala, z pokrętłem i wypychaczem



Dane zamówienia

Numer katalogowy	632395
GTIN	3148518525961
Klasa artykułu	63V

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Z wypychaczem i tarczką przełączającą tryb pracy w prawą lub w lewą stronę.

Przy stosowaniu tradycyjnym - kąt roboczy 6°, przy stosowaniu pokrętła - kąt roboczy 0°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

liczba zębów: 60

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
długość całkowita	120 mm
liczba zębów	60
kąt roboczy	0 - 6 stopni
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Zapadka

