




Lampa warsztatowa Planonlight LED Black Series, pobór mocy: 15 W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081353 15
GTIN	2050001919403
Klasa artykułu	04E

Opis

Wykonanie:

Planonlight LED **Black Series** jest lampą warsztatową o **najsilniejszym strumieniu światła i najbardziej zwartej konstrukcji** spośród wszystkich lamp warsztatowych Planonlight. Wersje nabudowywane z różnymi możliwościami mocowania, do zastosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.

- **Bardzo silny strumień światła diod LED 157 lm/W.**
- **Całkowicie bezobsługowe (trwałość 50000 h).**
- **Nadają się dobrze do uzupełniania wyposażenia dzięki szczególnie małym wymiarom, mogą być również stosowane w maszynach o wielu zakamarkach.**
- **Duża liczba wariantów z 8 różnymi modelami (wersja do wbudowania na zamówienie).**
- **Różne sposoby mocowania: montaż równo z powierzchnią albo na regulowanych uchwytych 081381 dla montażu na stropie pod kątem 45°.**
- **Lepszy sprawdzony sposób uszczelnienia, stopień ochrony IP68 i IP69K (szczelność na przenikanie emulsji).**

wskazówka:

Napięcie robocze 24 V DC podłączenie bezpośrednio do napięcia sieciowego (230 V / 50 Hz) powoduje zniszczenie lampy! Podłączanie do napięcia sieciowego za pośrednictwem transformatora nr 081375.

oznaczenie producenta: 10488

Strumień światła: 2000 lm

długość całkowita: 234 mm
Szerokość całkowita: 65 mm
wys. całkowita: 20 mm
masa: 600 g

Opis techniczny

stały kąt wiązki światła	120 stopni
masa	600 g
Strumień światła	2000 lm
pobór mocy	15 W
Źródło światła	Moduł LED
zakres temperatur	-20 - 55 °C
wys. całkowita	20 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
temperatura barwy	6500 K
Szerokość całkowita	65 mm
długość całkowita	234 mm
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	10488
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa

Akcesoria

Transformator do PLANONLIGHT LED24 V/100 VA	081375
Uchwyt do Black Series 45°	081381