

Garant**Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z otworem, Ø D / Zeff: 63/4Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215126 63/4L
GTIN	4045197878793
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Maksymalna stabilność dzięki płytkom skrawającym ułożonych stycznie. Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętościową wydajność skrawania dzięki optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 3,0**, z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

Opis techniczny

śruby mocujące	219882 (15IP; 3,0 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	81 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.. 130708
Ø ostrzy D_c	63 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	4
Ø otworu uchwytu	27 mm
długość całkowita L_{ges}	93 mm

Seria	Power Tang
Liczba płytek skrawających	28
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
śruby mocujące 10 szt.	219882