

Koken**Zestaw IMPACT 6-kątny, 1/2 cala cienkościenne, z tuleją z tworzywa sztucznego****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651241
GTIN	4991644506286
Klasa artykułu	63R

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia. Prawidłowe dociągnięcie nakrętek i śrub jest istotne podczas wymiany kół i opon, aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy. Klucze nasadowe 6-kątne z chwytem z tworzywa sztucznego zapewniają wystarczająco mocne osadzenie nakrętek lub śrub bez uszkodzenia felg. Klucze nasadowe nadają się również do wkrętarek udarowych.

Tulejka z tworzywa sztucznego chroni felgi i zapobiega zarysowaniom lub innym uszkodzeniom powodowanym przez narzędzie. Dzięki temu właściciel pojazdu zyskuje pewność, że jego samochód jest zawsze w dobrym stanie.

Klucze nasadowe są istotnym elementem każdego warsztatu samochodowego. Czy to podczas samodzielnych napraw, czy podczas wymiany kół i opon wykonywanych przez specjalistę – tych narzędzi nigdy nie powinno zabraknąć.

Zalety:

- **Niska \varnothing i idealnie dopasowana długość całkowita klucza nasadowego umożliwia pracę na trudno dostępnych śrubach.**

- **Ochrona wrażliwych elementów (np. felgi aluminiowe) za pomocą tulei ochronnych.**
- **Możliwość ustawienia przy włączonym wkrętaku, ponieważ tuleja ochronna obraca się swobodnie.**
- **Łatwe rozróżnienie wkładek dzięki kolorowym oznaczeniom.**
- **Wysoka obciążalność kluczy nasadowych możliwa dzięki strefie skrętnej.**
- **Plastikowy ogranicznik wewnątrz chroni wrażliwe powierzchnie nakrętki koła.**

Zastosowanie:

Przede wszystkim do ostrożnego montażu wrażliwych części (np. obręczy z metali lekkich).

Norma:

DIN 3129

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, manganowo-fosforanowa.

Zawartość:

po 1 nasadce kluczy nasadowych nr 651240: rozm. 17; 19; 21

wskazówka:

Tuleje ochronne zamienne zob. nr 651242.

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
liczba części	3
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Tulejki ochronne z tworzywa sztucznego Typ 17	651242 17
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm	651800 25
Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X20 mm	651900 3X20
Tulejki ochronne z tworzywa sztucznego Typ 19	651242 19
Tulejki ochronne z tworzywa sztucznego Typ 21	651242 21
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 3	651790 3
	651240 19

Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 calacienkościenne, z tuleją z tworzywa sztucznego rozwartość klucza 19 mm

Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 calacienkościenne, z tuleją z tworzywa sztucznego rozwartość klucza 17 mm

651240 17

Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 calacienkościenne, z tuleją z tworzywa sztucznego rozwartość klucza 21 mm

651240 21