

**Krażek dogniatający wklęsły, Ø krążka: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	291442 25
GTIN	4030741391033
Klasa artykułu	29I

**Opis****Wykonanie:**

Wklęsłe krążki dogniatające HSS - typ RRE.

Szlifowane ( $R_z$  2– 3  $\mu$ m).

**Zalety:**

- **Lepsza jakość powierzchni.**
- **Utwardzanie powierzchni.**
- **Redukcja czasów procesowych.**

**Zastosowanie:**

Do nagniatania krążkiem walcowych elementów obrabianych.

**Pasuje do :**

Narzędzie do radełkowania bezwiórowego: nr 290004

szerokość rolki: 8 mm

Ø otworu walcowego: 6 mm

**Opis techniczny**

Ø rolki	25 mm
Ø otworu walcowego	6 mm

szerokość rolki	8 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
współczynnik chropowatości	2 - 3 $\mu$ m
Kształt	wklęsły
typ	RRE