



## Krażek dogniatający wklęsły, Ø krażka: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	291445 10
GTIN	4030741390135
Klasa artykułu	29I

### Opis

#### Wykonanie:

Szlifowane i polerowane ( $R_z 1 \mu\text{m}$ ).  
Wklęsłe krażki dogniatające HSS - typ RRE.

#### Zaleta:

- **Lepsza jakość powierzchni.**
- **Utwardzanie powierzchni.**
- **Redukcja czasów procesowych.**

#### Zastosowanie:

Do dogniatania krażkiem walcowych elementów obrabianych.

#### Pasuje do :

Narzędzie do radełkowania bezwiórowego: nr 290000; 290001  
szerokość rolki: 4 mm  
Ø otworu walcowego: 4 mm

### Opis techniczny

Ø otworu walcowego	4 mm
Ø rolki	10 mm

szerokość rolki	4 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
współczynnik chropowatości	1 µm
Kształt	wklęsły
typ	RRE