

**Krażek dogniatający wklęsły, Ø krążka: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	291445 20
GTIN	4030741390166
Klasa artykułu	29I

**Opis****Wykonanie:**

Szlifowane i polerowane ( $R_z$  1  $\mu$ m).  
Wklęsłe krążki dogniatające HSS - typ RRE.

**Zalety:**

- **Lepsza jakość powierzchni.**
- **Utwardzanie powierzchni.**
- **Redukcja czasów procesowych.**

**Zastosowanie:**

Do dogniatania krążkiem walcowych elementów obrabianych.

**Pasuje do :**

Narzędzie do radełkowania bezwiórowego: nr 290004  
szerokość rolki: 8 mm  
Ø otworu walcowego: 6 mm

**Opis techniczny**

Ø rolki	20 mm
Ø otworu walcowego	6 mm

szerokość rolki	8 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
współczynnik chropowatości	1 µm
Kształt	wklęsły
typ	RRE