

**Krażek dogniatający wklęsły, Ø krążka: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	291445 25
GTIN	4030741390173
Klasa artykułu	29I

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane i polerowane ($R_z 1 \mu\text{m}$).
Wklęsłe krążki dogniatające HSS - typ RRE.

Zalety:

- **Lepsza jakość powierzchni.**
- **Utwardzanie powierzchni.**
- **Redukcja czasów procesowych.**

Zastosowanie:

Do dogniatania krążkiem walcowych elementów obrabianych.

Pasuje do :

Narzędzie do radełkowania bezwiórowego: nr 290004
szerokość rolki: 8 mm
Ø otworu walcowego: 6 mm

Opis techniczny

Ø otworu walcowego	6 mm
Ø rolki	25 mm

szerokość rolki	8 mm
Materiał ostrza 	HSS
współczynnik chropowatości	1 µm
Kształt	wklęsły
typ	RRE