

**Biurowy regał podstawowy, głębokości 300 mm, wys. / szer.półki:  
2300/1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990590 2300/1000
GTIN	4004514219930
Klasa artykułu	96P

**Opis****Wykonanie:**

Profile teowe od frontu oraz półki bez perforacji.  
Usztywnienie przez zastrzały krzyżowe. Listwy oporowe zapobiegają przesuwaniu się segregatorów albo dokumentacji. Dno bez listwy oporowej.

**Maksymalna nośność: 85 kg na półkę.**

Głębokość regału 300 mm: mieści do 96 segregatorów w polu o wysokości 2300 mm.

**Opis:**

Wymiary konstrukcyjne:

Regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

Regał dostawny: długość nominalna +6 mm

Całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Długość wybozeniowa: maks. 600 mm

**wskazówka:**

- **Regały o stosunku wysokości do głębokości większym od 5:1 muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.**
- **Elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie należą do zakresu dostawy.**

**Opis techniczny**

wysokość	2300 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1060 mm
szerokość	1000 mm
Liczba półek	7
głębokość	300 mm
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 300 mm
Rodzaj produktu	Regał na segregatory

## Aksesoria

Stopa zaciskowa	990852
-----------------	--------