

Biurowy regał dostawny, głębokości 300 mm, wys. / szer.półki: 2300/1000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990591 2300/1000
GTIN	4004514219961
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Profile teowe od frontu oraz półki bez perforacji.

Usztywnienie przez zastrzały krzyżowe. Listwy oporowe zapobiegają przesuwaniu się segregatorów albo dokumentacji. Dno bez listwy oporowej.

Maksymalna nośność: 85 kg na półkę.

Głębokość regału 300 mm: mieści do 96 segregatorów w polu o wysokości 2300 mm.

Opis:

Wymiary konstrukcyjne:

Regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

Regał dostawny: długość nominalna +6 mm

Całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Długość wybozeniowa: maks. 600 mm

wskazówka:

- **Regały o stosunku wysokości do głębokości większym od 5:1 muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.**
- **Elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie należą do zakresu dostawy.**

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1006 mm
Liczba półek: 7

Opis techniczny

wysokość	2300 mm
szerokość	1000 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1006 mm
głębokość	300 mm
Liczba półek	7
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 300 mm

Akcesoria