



## Asortyment precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych, liczba szczypiec: 4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	700155 4
GTIN	4003773050056
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute, końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione; wprasowane w korpus szczypiec. Szczypce czarne, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Przegłub szczypiec do pierścieni osadczych zewnętrznych z **sprężyną rozwierającą**.

#### Zaleta:

Zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### w dostawie::

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719790 rozm. J1 i J2.

Po 1 szczypcach do pierścieni osadczych nr 719890 rozm. A1 i A2.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty

do wewnętrznych pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 12 – 25; 19 – 60 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 10 – 25; 19 – 60 mm

$\varnothing$  końcówek szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych: 1,25; 1,8 mm

$\varnothing$  końcówek szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych: 1,25; 1,8 mm

maksymalna długość całkowita szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych: 140; 180 mm

maksymalna długość całkowita szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych: 140; 185 mm

## Opis techniczny

maksymalna długość całkowita szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych	140; 185 mm
Ø końcówek szczypiec do zewnętrznych pierścieni osadczych	1,25; 1,8 mm
maksymalna długość całkowita szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych	140; 180 mm
liczba szczypiec	4
Ø końcówek szczypiec do wewnętrznych pierścieni osadczych	1,25; 1,8 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
do wewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny prosty
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
przechowywane w	Zwijany pokrowiec tekstylny
norma	DIN 5254 A i B
norma	DIN 5256 C i D

## Akcesoria

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych typ J1	719790 J1
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych typ A1	719890 A1
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych typ J2	719790 J2
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych typ A2	719890 A2