



## Szczypce tnące boczne z izolacją wg VDE i z uchem ochronnym, długość całkowita: 160mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	706040 160
GTIN	4003773081463
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Szczypce z uchem ochronnym do umieszczania zabezpieczeń przed upadkiem. Ucho ochronne zespolone z nakładką, obciążalne dynamicznie do wysokości upadku do 3 m.

**Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201** do prac pod napięciem do 1000 V.

#### Zastosowanie:

Do stosowania w budownictwie naziemnym, podziemnym, konserwacji budynków, podczas wspinaczki przemysłowej, krycia dachów, w budowie stoisk targowych itd.

#### Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

#### wskazówka:

Pozostałe wykonania i wielkości dostępne na zamówienie.

### Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	4 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2 mm
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

### Akcesoria

Lonżelinka mocująca spiralna Typ T2T	098245 T2T
KarabińczykSTEEL D TRI	098195
KarabińczykDOUBLE TRI	098194
LonżaBungee Nośność 15,9 kg	098240 15,9
KarabińczykOVALSTEEL SC typ	098196