



## Przegub Cardana IMPACT, 1/2 cala, F 12,5



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 651600        |
| GTIN             | 4045197215581 |
| Klasa artykułu   | 62D           |

### Opis

#### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.**

Czop 4-kątny E12,5 wg DIN 3121 (kołek sprężysty) lub F12,5 (otwór na kołek) <BR/>Gniazdo 4-kątne G12,5 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym.

#### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

materiał: stal chromowo-molibdenowa

długość całkowita: 60 mm

### Opis techniczny

|  |                           |
|--|---------------------------|
| długość całkowita                      | 60 mm                     |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal                   |
| norma                                  | DIN 3121                  |
| czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne     | 1/2 cal                   |
| materiał                               | stal chromowo-molibdenowa |
| powierzchnia                           | czernione                 |

|  |         |
|--|---------|
| nadają się do zastosowania maszynowego | tak     |
| Rodzaj produktu                        | Łącznik |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm  | 651900 3X25 |
| Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm   | 651800 30   |
| Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 4 | 651790 4    |