

**Koken****Przegub Cardana IMPACT, 1/2 cala, E 12,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651610
GTIN	24991644385557
Klasa artykułu	63R

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.**

Czop 4-kątny E12,5 wg DIN 3121 (kołek sprężysty) lub F12,5 (otwór na kołek) <BR/>Gniazdo 4-kątne G12,5 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym.

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

materiał: stal chromowo-molibdenowa

długość całkowita: 65 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	65 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 3121
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	1/2 cal
materiał	stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	czernione

nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Łącznik

---

## Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm	651900 3X25
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 4	651790 4
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30