

HOLEX**Para rękawic, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094271 9
GTIN	4045197884121
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

Rękawice z szorstką powłoką lateksową, zapewniającą **doskonałą antypoślizgowość i pewny chwyt** w suchym i wilgotnym otoczeniu. **Nie nadają się do prac z zaolejonymi częściami.** Szczególnie odpowiednie do kontaktu ze szkłem, przyjmowania towaru i wysyłki, przetwarzania odpadów, budownictwa, prac ogrodowych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	9
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
zawartość	12

Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
EN 388.	2121X
materiał podłoża	poliamidowe
powłoka	lateks
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
długość	255 mm
kolor	czarny / szary
Technologia tkania	13G
AQL	G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne