

**HOLEX®****Wciągacze do kołków ustalających, 1/2 cala, do gwintu: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651390 M6
GTIN	4045197215444
Klasa artykułu	62D

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 25 mm

długość: 55 mm

**Opis techniczny**

do gwintu	M6
długość	55 mm
Ø po stronie napędu	25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

**Akcesoria**

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm	651800 25
Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X20 mm	651900 3X20
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 3	651790 3