

**Para rękawic, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094283 10
GTIN	4045197884237
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

Rękawice z powłoką z pianki nitylowej i poliuretanu na bazie wody, zapewniające doskonałe czucie i pewny chwyt w suchym i lekko wilgotnym lub zaolejonym otoczeniu. Dobre dopasowanie i czucie dzięki innowacyjnej technologii dziewiarskiej z włóknem poliamid-lycra. **Nie zawierają DMF.** Szczególnie odpowiednie do montażu drobnych części, przyjmowania towaru i wysyłki oraz prac konserwacyjnych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II

odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
zawartość	12
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
EN 388.	3131X
materiał podłoża	Lycra®, poliamid
powłoka	poliuretan na bazie wody/nitrylu
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
długość	255 mm
kolor	czarny / szary
Technologia tkania	15G
AQL	G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne