



Lampy maszynowe LED płaskie, Typ: 305 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081436 305
GTIN	4260131236068
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Solidne lampy warsztatowe diodowe w **obudowie aluminiowej**, z satynowaną szybą akrylową, zapewniające **równomierne oświetlenie w zakresie 160 stopni..**

- **Nie powoduje odbicia światła, olśnienia i migania.**
- **Podłączanie do zasilacza 24 V albo do obwodu sterowania maszyny 24V.**
- **Wodoszczelne zgodnie z IP67.**

w dostawie::

Dwa magnesy z powłoką gumową, zasilacz.

stopień ochrony IP: IP 67

wydajność świetlna: 12 W

Strumień światła: 1200 lm

Klasa wydajności energetycznej : A

Szerokość całkowita: 40 mm

wys. całkowita: 15 mm

Opis techniczny

wydajność świetlna	12 W
Strumień światła	1200 lm
Źródło światła	Moduł LED
Klasa wydajności energetycznej	A

wys. całkowita	15 mm
strefa wg ATEX	brak
Szerokość całkowita	40 mm
stopień ochrony IP	IP 67