

Sprawdziany trzpieniowe graniczne strona przechodnia chromowana do H7, Ø wymiaru nomin.: 54mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	484040 54
GTIN	2050001955470
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

powierzchnie pomiarowe strony przechodniej pokryte chromem twardym.
 Zapewnia to 8-krotnie większą trwałość.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

wskazówka:

- inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-group.com, np. nr 484000, wielk. 82.

Opis techniczny

pole tolerancji	H
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7164
jakość	7
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
wymiar nominalny	54 mm
Kalibracja	L6
Rodzaj produktu	Sprawdziany tłoczkowe graniczne

Usługi

Kalibracja DAkkSWymiar pośredni maksymalna \varnothing 60 mm	028340 60
Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych \varnothing maks. 60 mm	028300 60