

**Szczypce montażowe, wersja długa, proste, długość całkowita: 280mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	713770 280
GTIN	4003773279419
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Umożliwia łatwe chwytnie, trzymanie i prowadzenie małych miedzianych rur, śrub i kabli oraz innych okrągłych części przez frezowane rowki o gładkiej powierzchni. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Odpowiednie do prac związanych z chwytniem, justowaniem i montowaniem w trudno dostępnych miejscach dzięki smukłej, bardzo długiej konstrukcji.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	280 mm
długość szczęk	76,5 mm
masa	235 g
kształt szczęk	owalne, ostre
norma	DIN ISO 5743
wykonanie szczęk	proste, ząbkowane wewnątrz
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym

material	Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	czernione, główka polerowana
Rodzaj produktu	Szczypce