



Nożyce do kabli z grzechotką z ramieniem teleskopowym, Długość całkowita: 630 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	731230 630
GTIN	4003773071563
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Cięcie oszczędzające siły dzięki optymalnym stosunkom przełożenia i ramieniu teleskopowemu. Otwarcie narzędzia możliwe w każdej pozycji cięcia. Długość ramienia regulowana wielostopniowo. Wyciągane od 600 do 810 mm.

Zastosowanie:

Do równego i dokładnego przecinania kabli aluminiowych i miedzianych. Nadają się również do kabli izolowanych gumą lub tworzywami sztucznymi oraz w płaszczu stalowym.

Materiał:

Stal narzędziowa o specjalnej jakości, odkuwana, hartowana w oleju.

wskazówka:

Nie nadaje się do drutów stalowych lin drucianych.

do wiązek przewodów o \varnothing : 60 mm

do pojedynczych przewodów miedzianych / aluminiowych: 740 / 800 mm²

Opis techniczny

do pojedynczych przewodów miedzianych / aluminiowych	740 / 800 mm ²
długość całkowita	630 mm
do wiązek przewodów o \varnothing	60 mm
masa	3820 g

material	Nóż: Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana w oleju.
ramię	Rura owalna aluminiowa, o wysokiej wytrzymałości
funkcja grzechotki	tak