



## Nożyce do kabli z grzechotką z ramieniem teleskopowym, Długość całkowita: 680mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	731230 680
GTIN	4003773071570
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Cięcie oszczędzające siły dzięki optymalnym stosunkom przełożenia i ramieniu teleskopowemu. Otwarcie narzędzia możliwe w każdej pozycji cięcia. Długość ramienia regulowana wielostopniowo. Wyciągane od 650 do 860 mm.

#### Zastosowanie:

Do równego i dokładnego przecinania kabli aluminiowych i miedzianych. Nadają się również do kabli izolowanych gumą lub tworzywami sztucznymi oraz w płaszczu stalowym.

#### Materiał:

Stal narzędziowa o specjalnej jakości, odkuwana, hartowana w oleju.

#### wskazówka:

Nie nadaje się do drutów stalowych lin drucianych.

### Opis techniczny

do pojedynczych przewodów miedzianych / aluminiowych	960 / 1085 mm <sup>2</sup>
długość całkowita	680 mm
do wiązek przewodów o Ø	100 mm
masa	4980 g
materiał	Nóż: Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana w oleju.

ramię	Rura owalna aluminiowa, o wysokiej wytrzymałości
funkcja grzechotki	tak
Rodzaj produktu	Nożyce