

**Sprawdziany szczękowe graniczne, a – zc, Ø wymiaru nomin.: 57mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484222 57
GTIN	2050001956033
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

Sprawdziany szczękowe 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7163.

Do **pól tolerancji położonych wg ISO a – zc i podstawowych klas tolerancji 6 – 13.**

**Zastosowanie:**

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163.**

**wskazówka:**

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Przy zamawianiu podać **zakres pola tolerancji (a – zc)** oraz podstawową klasę tolerancji (6 – 13), np. nr 484222 rozm. **10f9**. Sprawdzian o podstawowej klasie tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.

**Opis techniczny**

Typ sprawdzianu	Przymiar przechodni
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
norma	DIN EN ISO 1938-1
norma	DIN 7163
pole tolerancji	a

pole tolerancji	b
pole tolerancji	c
pole tolerancji	cd
pole tolerancji	d
pole tolerancji	e
pole tolerancji	ef
pole tolerancji	f
pole tolerancji	fg
pole tolerancji	g
pole tolerancji	h
pole tolerancji	j
pole tolerancji	js
pole tolerancji	k
pole tolerancji	m
pole tolerancji	n
pole tolerancji	p
pole tolerancji	r
pole tolerancji	s
pole tolerancji	t
pole tolerancji	u
pole tolerancji	v
pole tolerancji	x
pole tolerancji	y
pole tolerancji	z
pole tolerancji	za
pole tolerancji	zb
pole tolerancji	zc
jakość	13
jakość	8

jakość	6
jakość	9
jakość	10
jakość	11
jakość	12
jakość	7
materiał	Stal na sprawdziany
wymiar nominalny	57 mm
Atrybut nazwy produktu	a – zc
Kalibracja	L8
Rodzaj produktu	Sprawdziany szczękowe graniczne

## Usługi

Kalibracja DAkkS sprawdziany szczękow graniczne maks. wymiar nominalny 5-100 mm	028710 5-100
Kalibracja sprawdzianów szczękowych granicznych maks. wymiar nominalny 200 mm	028700 200