

HOLEX®**Wciągacze do kołków ustalających, 1/2 cala, do gwintu: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651390 M12
GTIN	4045197215475
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 25 mm

długość: 55 mm

Opis techniczny

do gwintu	M12
długość	55 mm
Ø po stronie napędu	25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

Akcesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 3	651790 3
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm	651800 25
Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X20 mm	651900 3X20