

HOLEX**Noże prawe, zbliżone do DIN 4971 (ISO 1), M20, chwyt kwadratowy: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296030 12
GTIN	4045197884657
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	12 mm
długość całkowita	100 mm
Materiał ostrza	M20
Rodzaj produktu	Nóż tokarski