

HOLEX®**Noże lewe, zbliżone do DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, chwyt kwadratowy: 10 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	296225 10
GTIN	4045197884701
Klasa artykułu	22E

Opis

Wykonanie:

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węgla bora nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 100 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	10 mm
długość całkowita	100 mm
Materiał ostrza 	P20/K25