

**Noże prawe, zbliżone do DIN 4972 (ISO 2), M20, chwyt kwadratowy: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296130 20
GTIN	4045197884749
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węgla boru (nr 558812).

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	20 mm
długość całkowita	125 mm
Materiał ostrza	M20
Rodzaj produktu	Nóż tokarski