

**HOLEX®****Wytaczaki prawe, zbliżone do DIN 4973 (ISO 8), M20, chwyt kwadratowy: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296330 25
GTIN	4045197884817
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węgla boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 300 mm

do otworów o  $\varnothing$  powyżej: 43 mm

**Opis techniczny**

chwyt kwadratowy	25 mm
do otworów o $\varnothing$ powyżej	43 mm
długość całkowita	300 mm
Materiał ostrza &nbsp;	M20