

**HOLEX**
**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 4 mm**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 631020 4      |
| GTIN             | 4045197161758 |
| Klasa artykułu   | 62A           |

**Opis**
**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

**Norma:**
**DIN 3124-S**
**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**wskazówka:**

Klucze nasadowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach całowych (GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 6,8 mm

długość: 25 mm

**Opis techniczny**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Ø po stronie napędu                    | 6,8 mm                         |
| długość                                | 25 mm                          |
| rozwartość klucza                      | 4 mm                           |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal                        |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | do kluczy nasadowych 6-kątnych |

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy