

HOLEX**Wytaczaki spiczaste, lewe, zbliżone do DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, chwyt kwadratowy: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296455 20
GTIN	4045197884909
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	20 mm
do otworów o \varnothing powyżej	34 mm
długość całkowita	250 mm
Materiał ostrza	P20/K25
Rodzaj produktu	Nóż tokarski