


**Płyta bazowa ZeroClamp (zależna od typu maszyny / stołu), typ: 29612****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360014 29612
GTIN	4045197884282
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Otwór centralny ? 25 H7 do mocowania zestawu centrującego.

Materiał:

Płyta podstawy z aluminium o wysokiej wytrzymałości, poddanego obróbce powierzchniowej. Wszystkie części gniazda mocującego ze stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej przed korozją.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025, bloki przyłączeniowe nr 360017, wielk. 12808/12805.

wskazówka:

Rysunek może się różnić w zależności od typu maszyny.

pasują do maszyn typu: Hermle C 32

Ø gniazda mocującego: 120 mm

liczba gniazd mocujących: 8

Ø A: 650 mm

szerokość B: 540 mm

wysokość H: 44 mm

Opis techniczny

liczba gniazd mocujących	8
Ø gniazda mocującego	120 mm
typ	29612

szerokość B	540 mm
wymiar S	200 mm
wysokość H	44 mm
pasują do maszyn typu	Hermle C 32
Ø A	650 mm
Wymiar krzyżowy	tak
Seria	ZeroClamp

Akcesoria

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp - blok przyłączeniowy typ 12805	360017 12805
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp - blok przyłączeniowy typ 12808	360017 12808
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M16/190	360025 18M16/190
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 30M24/190	360025 30M24/190
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 16M8	360025 16M8

ZeroClamp - osłony płyty bazowej typ 29610	360021 29610
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10/190	360025 12M10/190
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M16/138	360025 18M16/138