

HOLEX
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 10 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	631020 10
GTIN	4045197161833
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Norma:
DIN 3124-S
Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Klucze nasadowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach całowych (GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 14,4 mm

długość: 25 mm

Opis techniczny

długość	25 mm
Ø po stronie napędu	14,4 mm
rozwartość klucza	10 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy