



## Wkrętaki dynamometryczne TorqueVario®, maksymalny moment obrotowy: 700cNm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	659930 700
GTIN	4010995264642
Klasa artykułu	63K

### Opis

#### Wykonanie:

Wskazania wartości momentu obrotowego w okienku skali (40–50 wartości, zależnie od zakresu momentu obrotowego). Bezstopniowe nastawianie momentu obrotowego za pomocą narzędzia regulacyjnego Torque-Setter (w zakresie dostawy). Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak rozłącza się w sposób słyszalny i wyczuwalny i jest gotowy do ponownego użycia. Dokładność  $\pm 6\%$ .

#### Zastosowanie:

Do kontrolowanego śrubowania z zadaniem momentem, w połączeniu z wymiennym ostrzem Wiha Torque nr 659932 - 659946.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.

Przyrządy regulacyjne dla rozm. 60–700: Nr 659931 rozm. 1 oraz do rozm. 1400: Nr 659931 rozm. 2.

### Opis techniczny

Zakres momentów obrotowych	200 - 700 cNm
zakres momentu obrotowego	2 - 7 Nm
maksymalny moment obrotowy	800 cNm
wskaźnik	analogowy

dokładność pomiaru momentu obrotowego	±6 %
Ø	41 mm
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
przełączalny odczyt	Nm
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
masa	320 g
Feedback	Wyzwalający
Regulacja załączenia	Wstępnie ustawiony
Kształt przyłącza	groty wymienne
norma	DIN EN ISO 6789
długość całkowita L	142 mm
Seria	TorqueVario®
Kalibracja	O1
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
możliwość protokołowania danych	nie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechanicznie
podziałka skali, 1 kreska =	0,2 Nm
oznaczenie producenta	TorqueVario®-S
nastawiona na stałą wartość momentu obrotowego	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne

## Usługi

Kalibracja Wkrętak dynamometryczny maksymalny moment obrotowy 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Akcesoria

Przyrząd nastawczy Torque Setter Typ 1

659931 1