

HOLEX®**Noże tokarskie prawe, zbliżone do DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, chwyt kwadratowy: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296745 12
GTIN	4045197884497
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węgla boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 100 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	12 mm
długość całkowita	100 mm
Materiał ostrza 	P20/K25