



Nasadka do śrub Torx®, IMPACT 1/2 cala, profil Torx®: E20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	651500 E20
GTIN	4045197215567
Klasa artykułu	62D

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 24,5 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

profil Torx®	E20
Ø po stronie napędu	24,5 mm
długość	38 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Aksesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala,
10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 4

651790 4

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm

651900 3X25

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm

651800 30