

HOLEX®**Noże tokarskie prawe, zbliżone do DIN 4981 (ISO 7), M20, Wysokość chwytu: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297030 12
GTIN	4045197885531
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węgla bora nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 100 mm

szerokość chwytu: 8 mm

szerokość ostrza: 3 mm

Opis techniczny

szerokość chwytu	8 mm
szerokość ostrza	3 mm
Wysokość chwytu	12 mm
długość całkowita	100 mm
Materiał ostrza 	M20

