

**HOLEX®****Noże do gwintów wewn., prawe, zbliżone do DIN 283 (ISO 13), M20, chwyt kwadratowy: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297185 20
GTIN	4045197885746
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węgliku boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 210 mm

do otworów o  $\varnothing$  powyżej: 45 mm

**Opis techniczny**

do otworów o $\varnothing$ powyżej	45 mm
chwyt kwadratowy	20 mm
długość całkowita	210 mm
Materiał ostrza &nbsp;	M20