

HOLEX®**Noże hakowe, prawe, zbliżone do DIN 263 (ISO 11), M20, chwyt kwadratowy:
20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297145 20
GTIN	4045197885623
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węglika boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 210 mm

szerokość ostrza: 6 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 50 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 16 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	20 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	16 mm
do otworów o \varnothing powyżej	50 mm
szerokość ostrza	6 mm
długość całkowita	210 mm
Materiał ostrza 	M20

